

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/4mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922667 2000/4
GTIN	4062406084660
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles láb részek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 75, 125

Tartalom:

2 × láb rész, 1 × pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, láb rész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költség-takarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Sorozat	vario
Súly	144 kg
Fiókház hasznos magassága	325 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókok száma	4
Magasság	850 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház magassága	400 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000