


Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 24G házzal, magasság 950 mm, sötét Eluplan munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 2000/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922677 2000/4
GTIN	4062406084752
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 75, 125

**Tartalom:**

2 x lábész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)

400 kg

Fiókház magassága	400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok száma	4
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház hasznos magassága	325 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Súly	145 kg
Fiókház szélessége	600 mm
Magasság	950 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkalap mélysége	750 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

---

## Tartozék

---

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000