

**Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T, 6×305 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558397 60
GTIN	4018875121672
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

XK870 csiszolószalag önélező **kerámia szemcsével (CER)** a nagyon nagy leválasztási teljesítmény és élettartam érdekében. Az aktív csiszoló kiegészítő réteg (**TOP Size**) gondoskodik a hűvös csiszolásról és a nagyobb csiszolási teljesítményről.

T audinys (tvirtas ir lankstus) dedamas ant **rankinių šlifukočių.**

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a **nemesacél, nikkel ötvözetek, króm**, titán, alumínium.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámától talál.

Műszaki leírás

Szemcsézet	60
Sorozat	XK870T
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	6 mm
Csiszolószalag hossza	305 mm
Terméknév attribútum	6×305 mm
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	32-38 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	25-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-25 m/s	H
INOX	alkalmas	18-30 m/s	
Ti	feltételesen alkalmas	10-20 m/s	
GG(G)	alkalmas	30-45 m/s	K
CuZn	feltételesen alkalmas	35-45 m/s	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		