

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/5mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922704 1500/5
GTIN	4062406084806
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 75, 100, 125

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház magassága	500 mm
-------------------	--------

Fiókház hasznos magassága	425 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Magasság	850 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Súly	141 kg
Fiókok száma	5
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Sarokmerezítő Típus 1	927122 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm	926081 1500