


Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/5mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 922707 2000/5 |
| GTIN | 4062406084844 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 75, 100, 125

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|---------|
| Munkalap hossza | 2000 mm |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |

| | |
|---|--|
| Fiókház szélessége | 600 mm |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 |
| Munkalap mélysége | 750 mm |
| Magasság | 850 mm |
| Fiókok száma | 5 |
| Fiókház magassága | 500 mm |
| Munkalap vastagsága | 50 mm |
| Fiókház mélysége | 650 mm |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 |
| Fiókház hasznos magassága | 425 mm |
| Sorozat | vario |
| Súly | 155 kg |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg |
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Munkapad magassága | 850 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Lapvastagság | 50 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 20×20G |
| Termék fajtája | Munkapad |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Fiók Fiók előlap magasság 100 mm | 927800 100 |
| Fiók Fiók előlap magasság 125 mm | 927800 125 |
| Fiók Fiók előlap magasság 75 mm | 927800 75 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21 | 914227 KO21 |
| Fiók Fiók előlap magasság 50 mm | 927800 50 |
| MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm | 926241 2000 |
| Lábrész Magasság 800 mm | 927000 800 |
| Sarokmervítő Típus 1 | 927122 1 |
| 24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5 | 927600 500/5 |