

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 1000/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922707 1000/5
GTIN	4062406084820
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Tartalom:**

2 x lábrész, 1 x pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Fiókház hasznos magassága	425 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház mélysége	650 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Súly	127 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház magassága	500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Magasság	850 mm
Fiókok száma	5
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiókház szélessége	600 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

**Tartozék**

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 1000 mm	926241 1000
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
Sarokmerezítő Típus 1	927122 1