

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, bambusz munkalap, 20x20G, Munkalap hossz: 1500/7mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922761 1500/7
GTIN	4062406084950
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Tartalom:

1 x lábrész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap hossza	1500 mm
Fiókház mélysége	650 mm

Fiókház magassága	800 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Magasság	850 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókok száma	7
Fiókház szélessége	600 mm
Súly	160 kg
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/7	927600 800/7
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1500 mm	926001 1500