

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap, 20x20G, Munkalap hossz: 2000/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922764 2000/6
GTIN	4062406085001
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles láb részek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Tartalom:**

1 x láb rész, 1 x pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

**Szín:**

Ház, láb rész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosságot érdekében szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Magasság	850 mm
Súly	167 kg

Sorozat	vario
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház magassága	800 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház szélessége	600 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiókok száma	6
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

---

## Tartozék

---

Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/6	927600 800/6
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 2000 mm	926081 2000