

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 1500/6mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922774 1500/6
GTIN	4062406085100
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Tartalom:

1 x lábrész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	750 mm
-------------------	--------

Fiókház szélessége	600 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiókok száma	6
Súly	158 kg
Munkalap hossza	1500 mm
Sorozat	vario
Fiókház magassága	900 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Magasság	950 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927800 250
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/6	927600 900/6
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm	926081 1500