

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 2000/7mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922774 2000/7
GTIN	4062406085131
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Tartalom:

1 x lábész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Súly	179 kg

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Magasság	950 mm
Fiókok száma	7
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Sorozat	vario
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház magassága	900 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 2000 mm	926081 2000
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Sarokmerevítő Típus 1	927122 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/7	927600 900/7