

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 24G házzal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922774 1500/7
GTIN	4062406085117
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Tartalom:**

1 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Munkalap mélysége	750 mm
-------------------	--------

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház szélessége	600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Magasság	950 mm
Fiókház magassága	900 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Súly	164 kg
Sorozat	vario
Fiókok száma	7
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

**Tartozék**

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm	926081 1500
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/7	927600 900/7
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900