

**3M****Vlies csiszolószalag (A) SC-BS, 6x520 mm, Szemcseméret: 280**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	558494 280
GTIN	2050001774910
Árucikk kategória	53M

## Leírás

### Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével; hosszú élettartam, **egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.**

Ideális vlies szalag kézi megvezetésű gépeken történő használathoz.

### Felhasználás:

Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozdsda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.

## Műszaki leírás

Festék	kék
Finomsági fok	nagyon finom
Szemcseméret	280
Kivitel	A very fine
Sorozat	SC-BS
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	6 mm
Csiszolószalag hossza	520 mm
Terméknév attribútum	6×520 mm
Gyártó jelölése	SC-BS
Termék fajtája	Vlies csiszolószalag

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas	15-20 m/s	
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/s	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	10 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	10 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	10 m/s	H
INOX	alkalmas	10 m/s	
Ti	alkalmas	10 m/s	
GG(G)	alkalmas	10 m/s	K
CuZn	alkalmas	10 m/s	N
Műanyag, GFK	alkalmas	10 m/s	
Fa	alkalmas	10 m/s	
Lakk	alkalmas	10 m/s	
Uni	alkalmas	10 m/s	
Száraz	alkalmas		