

**Csiszolószalag Cubitron™II 947A, 13×457 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558428 120
GTIN	4046719880720
Árucikk kategória	53S

Leírás**Kivitel:**

Cubitron™ II 947A csiszolószalag precíziós kialakítású kerámia szemcsével és alumínium-oxidral könnyű X vászon alapon. Rugalmas csiszolószalag igényes csiszolási munkákhoz **kézi megvezetésű gépeken** és **hosszú szalagos gépeken**. Hűvös csiszolás a csiszoló segédanyagnak köszönhetően.

X-szövet (rugalmas) **kézi megvezetésű gépekhez** és hosszú szalagos gépekhez.

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a **nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán**, alumínium.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 számtól talál.

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Sorozat	Cubitron™II 947A

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	13 mm
Csiszolószalag hossza	457 mm
Terméknév attribútum	13×457 mm
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	32-38 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	25-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-25 m/s	H
INOX	alkalmas	18-30 m/s	
Ti	feltételesen alkalmas	10-20 m/s	
GG(G)	alkalmas	30-45 m/s	K
CuZn	alkalmas	35-45 m/s	N
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		