

**Csiszolószalag Cubitron™II 984F, 50×3500 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558448 80
GTIN	4046719937264
Árucikk kategória	53S

**Leírás****Kivitel:**

**Cubitron™ II 984F csiszolószalag** tisztat, precíziós kialakítású kerámia szemcsével stabil YF poliészter alapon. **Nagyteljesítményű csiszolószalag előcsiszoláshoz** telepített csiszológépeken. Hívős csiszolás a csiszoló segédanyagnak köszönhetően. YF-szövet (robosztus) **nagy munkavégzési nyomású telepített csiszológépekhez.**

**Felhasználás:**

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a **nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán,** alumínium.

**Figyelem:**

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámától talál.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	80
Sorozat	Cubitron™II 984F

Csiszolóanyag	Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	50 mm
Csiszolószalag hossza	3500 mm
Terméknév attribútum	50x3500 mm
Termék fajtája	Csiszolószalag

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	32-38 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	25-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-25 m/s	H
INOX	alkalmas	18-30 m/s	
GG(G)	alkalmas	30-45 m/s	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		