

**Csiszolószalag Cubitron™II 947A, 13×305 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 558423 80 |
| GTIN | 4054596028333 |
| Árucikk kategória | 53S |

Leírás**Kivitel:**

Cubitron™ II 947A csiszolószalag precíziós kialakítású kerámia szemcsével és alumínium-oxidokkal könnyű X vászon alapon. Rugalmas csiszolószalag igényes csiszolási munkákhoz **kézi megvezetésű gépeken** és **hosszú szalagos gépeken**. Hűvös csiszolás a csiszoló segédanyagnak köszönhetően.

X-szövet (rugalmas) **kézi megvezetésű gépekhez** és hosszú szalagos gépekhez.

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a **nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán**, alumínium.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 számtól talál.

Műszaki leírás

| | |
|------------|------------------|
| Szemcsézet | 80 |
| Sorozat | Cubitron™II 947A |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Csiszolószalag szélessége | 13 mm |
| Csiszolószalag hossza | 305 mm |
| Terméknév attribútum | 13×305 mm |
| Termék fajtája | Csiszolószalag |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | 35-40 m/s | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 32-38 m/s | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 20-25 m/s | P |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 32-38 m/s | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 25-30 m/s | H |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 20-25 m/s | H |
| INOX | alkalmas | 18-30 m/s | |
| Ti | feltételesen alkalmas | 10-20 m/s | |
| GG(G) | alkalmas | 30-45 m/s | K |
| CuZn | alkalmas | 35-45 m/s | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |