

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, ajtóval, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/T2mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922784 1500/T2
GTIN	4062406085414
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G ház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Tartalom:

1 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókkal és ajtóval, munkalap.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház magassága	800 mm

Fiókház szélessége	600 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Fiókok száma	2
Sorozat	vario
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Magasság	850 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Súly	119 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/2	927610 800/2
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm	926081 1500