

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, ajtóval, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/T2mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 922787 2000/T2 |
| GTIN | 4062406085445 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles láb részek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G ház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polcok száma: 1

Tartalom:

1 × láb rész, 1 × pár sarokmerevítő, ház fiókkal és ajtóval, munkalap.

Szín:

Ház, láb rész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sorozat | vario |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 800 kg |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |
| Fiókház magassága | 800 mm |
| Fiókház szélessége | 600 mm |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 |
| Súly | 133 kg |
| Munkalap vastagsága | 50 mm |
| Fiókház hasznos magassága | 700 mm |
| Munkalap mélysége | 750 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 |
| Munkalap hossza | 2000 mm |
| Magasság | 850 mm |
| Fiókok száma | 2 |
| Fiókház mélysége | 650 mm |
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Munkapad magassága | 850 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Lapvastagság | 50 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Ajtónyitás szöge | 180 fok |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 20×20G |
| Termék fajtája | Munkapad |

Tartozék

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fiók Fiók előlap magasság 75 mm | 927800 75 |
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12 | 914226 KO12 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21 | 914227 KO21 |
| Lábrész Magasság 800 mm | 927000 800 |
| 24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/2 | 927610 800/2 |
| MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm | 926241 2000 |
| Sarokmerevítő Típus 1 | 927122 1 |