

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, ajtóval, magasság 950 mm, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/T3mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 922791 2000/T3 |
| GTIN | 4062406085469 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G ház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 100

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polcok száma: 1

Tartalom:

1 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókkal és ajtóval, munkalap.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|--------|
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 |
| Munkalap mélysége | 750 mm |
| Munkalap vastagsága | 50 mm |

| | |
|---|--|
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Sorozat | vario |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 800 kg |
| Fiókház hasznos magassága | 800 mm |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 |
| Fiókház magassága | 900 mm |
| Súly | 143 kg |
| Fiókház szélessége | 600 mm |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |
| Fiókház mélysége | 650 mm |
| Munkalap hossza | 2000 mm |
| Magasság | 950 mm |
| Fiókok száma | 3 |
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Munkapad magassága | 950 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Lapvastagság | 50 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Ajtónyitás szöge | 180 fok |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 20×20G |
| Termék fajtája | Munkapad |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Tisztító- és ápoló olaj készlet Típus 1 | 926403 1 |
| Fiók Fiók előlap magasság 100 mm | 927800 100 |
| easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2 | 950300 75/2 |
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12 | 914226 KO12 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21 | 914227 KO21 |
| Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22 | 955071 22 |
| Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10 | 953521 10 |
| Lágy PVC védőlap, átlátszó Szélesség 2000 mm | 951951 2000 |
| Fiók Fiók előlap magasság 75 mm | 927800 75 |
| Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3 | 950320 75/3 |
| easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3 | 950300 75/3 |
| Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/2 | 950320 100/2 |
| Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20 | 951910 20X20 |
| Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2 | 950320 75/2 |
| Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg | 950180 75 |
| Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20 | 951830 20X20 |
| Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1 | 950320 75/1 |
| easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1 | 950300 75/1 |
| Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20 | 951885 20X20 |
| Fogó készlet Szerszámok száma 5 | 954305 5 |
| Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/1 | 950320 100/1 |
| | 950320 100/3 |

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 100/3

24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal Magasság /
fiókok száma 900/3

927610 900/3

Lábrész Magasság 900 mm

927000 900

Sarokmervítő Típus 1

927122 1

Munkalap vastagsága 50 mmkeresztirányban ragasztott
bambuszból Munkalap hossza 2000 mm

926001 2000