

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, ajtóval, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/T2mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922787 1500/T2
GTIN	4062406085438
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G ház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Tartalom:

1 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókkal és ajtóval, munkalap.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház magassága	800 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Sorozat	vario
Súly	119 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Magasság	850 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Fiókok száma	2
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/2	927610 800/2
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 1500 mm	926241 1500
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmervítő Típus 1	927122 1