

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, ajtóval, magasság 950 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/T3mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922797 2000/T3
GTIN	4062406085506
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G ház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 100

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polcok száma: 1

Tartalom:

1 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókkal és ajtóval, munkalap.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Magasság	950 mm

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókok száma	3
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Súly	143 kg
Fiókház magassága	900 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Sorozat	vario
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Sarokmerevítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000
24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/3	927610 900/3