

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, ajtóval, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/T3mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922794 1500/T3
GTIN	4062406085476
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítéssel. A 24G ház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 100

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Tartalom:

1 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókkal és ajtóval, munkalap.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház mélysége	650 mm

Fiókok száma	3
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház magassága	900 mm
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Magasság	950 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Sorozat	vario
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	129 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/3	927610 900/3
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm	926081 1500