

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 24G házzal, ajtóval, magasság 950 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/T3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922797 1500/T3
GTIN	4062406085490
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G ház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 100

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma: 1

**Tartalom:**

1 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókkal és ajtóval, munkalap.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Munkalap hossza	1500 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Magasság	950 mm
Súly	129 kg
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Sorozat	vario
Fiókház magassága	900 mm
Fiókok száma	3
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

**Tartozék**

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 1500 mm	926241 1500
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/3	927610 900/3