

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 2 db 24G házzal, magasság 850 mm, bambusz munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 2000/6+6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922801 2000/6+6
GTIN	4062406085520
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magassága (balra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Tartalom:**

2 × ház fiókokkal, munkalappal.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkalap hossza	2000 mm

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Fiókok száma	12
Fiókház szélessége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Súly	212 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Sorozat	vario
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Magasság	850 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

## Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75

Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/6	927600 800/6
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 2000 mm	926001 2000