

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 2 db 24G házzal, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/6+7mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922804 2000/6+7
GTIN	4062406085551
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Tartalom:

2 × ház fiókokkal, munkalappal.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Magasság	850 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm

Munkalap mélysége	750 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Fiókház szélessége	600 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiókok száma	13
Sorozat	vario
Munkalap vastagsága	50 mm
Súly	219 kg
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75

24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/7	927600 800/7
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/6	927600 800/6
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 2000 mm	926081 2000