

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 2 db 24G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/6+6mm****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 922807 2000/6+6 |
| GTIN              | 4062406085605   |
| Árucikk kategória | 9GG             |

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magassága (balra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Tartalom:**

2 × ház fiókokkal, munkalappal.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Fiókok száma                | 12     |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20     |
| Sorozat                     | vario  |
| Fiók hasznos szélessége     | 500 mm |

|   |  |
|---|--|
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 1000 kg  |
| Fiókház hasznos magassága   | 700 mm   |
| Munkalap vastagsága   | 50 mm  |
| Fiók hasznos mélysége   | 500 mm   |
| Fiókház szélessége  | 600 mm   |
| Munkalap hossza   | 2000 mm  |
| Munkalap mélysége   | 750 mm   |
| Fiók hasznos szélessége G-ben   | 20   |
| Magasság  | 850 mm   |
| Fiókház mélysége  | 650 mm   |
| Fiókok hasznos területe G-ben   | 20×20  |
| Súly  | 212 kg   |
| Anyagvastagság  | 1 mm   |
| Munkapad magassága  | 850 mm   |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása   | 75 kg  |
| Lapvastagság  | 50 mm  |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)   | 100 %  |
| Hengerzár   | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum  | 20×20G   |
| Termék fajtája  | Munkapad   |

## Tartozék

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21 | 914227 KO21 |
| Fiók Fiók előlap magasság 75 mm  | 927800 75   |
| Fiók Fiók előlap magasság 200 mm | 927800 200  |

|   |              |
|---|--------------|
| Fiók Fiók előlap magasság 50 mm   | 927800 50    |
| Fiók Fiók előlap magasság 125 mm  | 927800 125   |
| Fiók Fiók előlap magasság 150 mm  | 927800 150   |
| Fiók Fiók előlap magasság 100 mm  | 927800 100   |
| 24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/6                             | 927600 800/6 |
| MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan)<br>Munkalap hossza 2000 mm | 926241 2000  |