

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 2 db 24G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/7+2Tmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922807 2000/7+2T
GTIN	4062406085629
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 75

Ajtómagasság (jobbra) mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma (jobbra): 1

Tartalom:

2 × ház fiókokkal, munkalappal.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Magasság	850 mm

Súly	185 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókok száma	9
Sorozat	vario
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Ajtónyitás szöge	180 fok
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12

Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/7	927600 800/7
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000
24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/2	927610 800/2