

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 2 db 24G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/6+7mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922807 2000/6+7
GTIN	4062406085599
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Tartalom:

2 × ház fiókokkal, munkalappal.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Súly	219 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20

Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókok száma	13
Sorozat	vario
Munkalap hossza	2000 mm
Magasság	850 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100

Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/7	927600 800/7
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/6	927600 800/6