

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 2 db 24G házzal, magasság 950 mm, bambusz munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 2000/7+2Tmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922811 2000/7+2T
GTIN	4062406085667
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 75

Ajtómagasság (jobbra) mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma (jobbra): 1

**Tartalom:**

2 x ház fiókokkal, munkalappal.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Magasság	950 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap mélysége	750 mm

Fiókház hasznos magassága	800 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Sorozat	vario
Fiókok száma	9
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Súly	192 kg
Ajtónyitás szöge	180 fok
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

## Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
----------------------------------	------------

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 2000 mm	926001 2000
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/7	927600 900/7
24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/2	927610 900/2