

**Garant****Leszúró lapka egyenes, HB7035, Beszúrási szélesség w: 8,0mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273190 8,0
GTIN	4062406085384
Árucikk kategória	21H

**Leírás****Kivitel:**

Védő leélézéssel. Fokozott forgácsolási teljesítményhez, nagyobb szilárdságú acélokhoz és megszakított felületekhez (növelje az előtolást 10 %-kal).

**Felhasználás:**

273551 – 273558 sz. leszúró pengéhez.

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	8 mm
Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiCN
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7035
Cserék / élek száma	1
Váltólapka profil	egyenes

Termék fajtája

Váltólapka beszúró esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	80 m/min	K
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		