

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 2 db 24G házzal, magasság 950 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/6+2Tmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922817 2000/6+2T
GTIN	4062406085735
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 75

Ajtómagasság (jobbra) mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma (jobbra): 1

Tartalom:

2 × ház fiókokkal, munkalappal.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	750 mm
Magasság	950 mm
Munkalap vastagsága	50 mm

Súly	185 kg
Fiókok száma	8
Fiókház szélessége	600 mm
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Sorozat	vario
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Ajtónyitás szöge	180 fok
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927800 250
----------------------------------	------------

Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000
24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/2	927610 900/2
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/6	927600 900/6