


Garant**Leszúró lapka egyenes, HB9140, Beszúrási szélesség w: 8,0mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273294 8,0
GTIN	4062406085834
Árucikk kategória	21H

Leírás**Kivitel:**

Védő leélezéssel. Fokozott forgácsolási teljesítményhez, nagyobb szilárdságú acélokhoz és megszakított felületekhez (növelje az előtolást 10 %-kal).

Felhasználás:

273551 – 273558 sz. leszúró pengéhez.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	8 mm
Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiAlN ²
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,19 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Minőség	HB9140
Cserék / élek száma	1
Váltólapka profil	egyenes

Termék fajtája

Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		