

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 2 házzal, billentő-magasságállítóval, magasság 950 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/6+1Tmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922837 1500/6+1T
GTIN	4062406085957
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. Ház 967568 sz. 120 méretű GARANT billentő- és magasságállító szerkezettel, 967100 sz. 120 méretű satuval. Satuház szélessége 16G, fiókkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Ház satuval: Ajtó hengerzárral zárható. A fiók nem zárható.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 150

Ajtómagasság (jobbra) mm: 675

**Tartalom:**

1 × ház fiókkal, 1 × ház billentő és magasságállítóval és satuval, munkalappal.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Fiókház magassága	900 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Magasság	950 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház mélysége	650 mm
Súly	186 kg
Fiókok száma	7
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

**Tartozék**

Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
Fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927800 250
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
16G ház, billentő- magasságállítóhoz és satuhoz megfelel Magasság 900 mm	927321 900
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 1500 mm	926241 1500
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/6	927600 900/6