

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 2 házzal, billentő-magasságállítóval, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/6+1Tmm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | 922827 2000/6+1T |
| GTIN | 4062406085803 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. Ház 967568 sz. 120 méretű GARANT billentő- és magasságállító szerkezettel, 967100 sz. 120 méretű satuval. Satuház szélessége 16G, fiókkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. Ház satuval: Ajtó hengerzárral zárható. A fiók nem zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 150

Ajtómagasság (jobbra) mm: 575

Tartalom:

1 × ház fiókkal, 1 × ház billentő és magasságállítóval és satuval, munkalappal.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|---|--|
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 1000 kg |
| Munkalap mélysége | 750 mm |
| Fiókház mélysége | 650 mm |
| Magasság | 850 mm |
| Fiókház szélessége | 600 mm |
| Sorozat | vario |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 |
| Fiókház magassága | 800 mm |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |
| Fiókház hasznos magassága | 700 mm |
| Munkalap hossza | 2000 mm |
| Munkalap vastagsága | 50 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Súly | 193 kg |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 |
| Fiókok száma | 7 |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Munkapad magassága | 850 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Lapvastagság | 50 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 20×20G |
| Termék fajtája | Munkapad |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Fiók Fiók előlap magasság 125 mm | 927800 125 |
| Fiók Fiók előlap magasság 50 mm | 927800 50 |
| Fiók Fiók előlap magasság 75 mm | 927800 75 |
| Fiók Fiók előlap magasság 100 mm | 927800 100 |
| Fiók Fiók előlap magasság 150 mm | 927800 150 |
| Fiók Fiók előlap magasság 200 mm | 927800 200 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21 | 914227 KO21 |
| fiók Fiók előlap magasság 150 mm | 927500 150 |
| 16G ház, billentő- magasságállítóhoz és satuhoz megfelel Magasság 800 mm | 927321 800 |
| MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm | 926241 2000 |
| 24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/6 | 927600 800/6 |