

Garant GRIDLINE

Munkapad kerekekkel, magasság 850 mm sötét Eluplan munkalappal, 20×20G, Munkalap hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923617 1500
GTIN	4062406085995
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott keréssel és 2 fix keréssel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Fiók előlap magassága (jobbra): 1

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Tolófogantyú	nem

Munkalap mélysége	750 mm
Állítható magasságú polclapok száma	1
Ütköző	nem
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fix kerék Ø	100 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Magasság	850 mm
Kerék anyaga	Tömör gumi
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Munkalap anyaga	bükk-multiplex
Fiókok száma	4
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Süllyeszthető	igen
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Súly	151,6 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm

Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Biztonsági tanúsítvány	GS TÜV Süd
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 200 mm	927805 200
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 150 mm	927805 150
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75