

Garant GRIDLINE

Munkapad kerekekkel, magasság 850 mm bükk-multiplex munkalappal, 20×20G, Munkalap hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923654 1500
GTIN	4062406086015
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene® emelő markolattal egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg-ig** terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiókok előlap magassága oldalanként mm: 75

Ajtó magassága mm: 425

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2

Fix kerék Ø	100 mm
ComfortClose	nem
Fiókok száma	2
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Ütköző	nem
Ajtók száma	2
Munkalap anyaga	bükk-multiplex
Süllyeszthető	igen
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	146,6 kg
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Kerék anyaga	Tömör gumi
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Munkalap vastagsága	50 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Tolófogantyú	nem
Magasság	850 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet

Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75