

Garant GRIDLINE

**Munkapad kerekkel, magasság 950 mm bambusz munkalappal, 20×20G,
Munkalap hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	923671 1500
GTIN	4062406086091
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene® emelő markolattal egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiókok előlap magassága oldalanként mm: 75

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma: 2

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Kerék anyaga	Tömör gumi
--------------	------------

Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Alapszekrény mélysége	700 mm
Munkalap anyaga	Bambusz
Munkalap mélysége	750 mm
Fix kerék Ø	100 mm
Süllyeszthető	igen
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkalap hossza	1500 mm
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Tolófogantyú	nem
Ajtók száma	2
Ütköző	nem
Súly	148 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Magasság	950 mm
Fiókok száma	2
ComfortClose	nem
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet

Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12