

Garant GRIDLINE

Munkapad futóművel, magasságállítóval és satuval, bükk-multiplex munkalappal, 20×20G, Munkalap hossz: 1250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	923694 1250
GTIN	4062406086190
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene® emelő markolattal egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg-ig** terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Hengerzárral zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75

Ajtó magassága mm: 425

Satuház ajtómagassága mm: 575

Tartalom:

GARANT billentő és magasságállító 967568 sz. 120 méret és GARANT satu. 967100 sz. 120 méret.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége	500 mm
Tolófogantyú	nem
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kerék anyaga	Tömör gumi
Súly	142,3 kg
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Magasság	850 mm
Süllyeszthető	igen
Ütköző	nem
Fix kerék Ø	100 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
ComfortClose	nem
Ajtók száma	2
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Fiókok száma	1
Munkalap anyaga	bükk-multiplex
Munkalap hossza	1250 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75