

Garant GRIDLINE

Munkapad futóművel, magasságállítóval és satuval, bambusz munkalappal, 20x20G, Munkalap hossz: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923711 1250
GTIN	4062406086213
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott keréssel és 2 fix keréssel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene® emelő markolattal egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Hengerzárral zárható.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75

Ajtó magassága mm: 525

Satuház ajtómagassága mm: 675

Állítható magasságú polcok száma: 1

Tartalom:

GARANT billentő és magasságállító 967568 sz. 120 méret és GARANT satu. 967100 sz. 120 méret.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Adatlap

Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Munkalap hossza	1250 mm
Súly	143,5 kg
Fix kerék Ø	100 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkalap anyaga	Bambusz
Tolófogantyú	nem
Munkalap mélysége	750 mm
Ajtók száma	2
Süllyeszthető	igen
Munkalap felülete	olajozott
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok száma	1
Ütköző	nem
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Magasság	950 mm
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Kerék anyaga	Tömörgumi
ComfortClose	nem
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg

Adatlap

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12