

Garant GRIDLINE

Munkapad futóművel, magasságállító és satu nélkül, sötét Eluplan munkalappal, 20×20G, Munkalap hossz: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923737 1250
GTIN	4062406086268
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene® emelő markolattal egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Hengerzárral zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75

Ajtó magassága mm: 425

Satuház ajtómagassága mm: 575

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Munkalap anyaga	sötét Eluplan munkalap
Süllyeszthető	igen

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap hossza	1250 mm
Súly	111,1 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Magasság	850 mm
Ajtók száma	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiókok száma	1
ComfortClose	nem
Fix kerék Ø	100 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Kerék anyaga	Tömör gumi
Tolófogantyú	nem
Ütköző	nem
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %

Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75