

Garant GRIDLINE

Munkapad futóművel, magasságállító és satu nélkül, bükk-multiplex munkalappal, 20×20G, Munkalap hossz: 1250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	923754 1250
GTIN	4062406086282
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkal és 2 fix kerékkal, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene® emelő markolattal egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Hengerzárral zárható.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75

Ajtó magassága mm: 525

Satuház ajtómagassága mm: 675

Állítható magasságú polcok száma: 1

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Munkalap felülete	színtelen lakkozás
-------------------	--------------------

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
ComfortClose	nem
Munkalap vastagsága	50 mm
Ajtók száma	2
Kerék anyaga	Tömörgumi
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Ütköző	nem
Fix kerék Ø	100 mm
Tolófogantyú	nem
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Süllyeszthető	igen
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Magasság	950 mm
Súly	129,6 kg
Fiókok száma	1
Munkalap hossza	1250 mm
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg

Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75