

Garant GRIDLINE

Munkapad futóművel, magasságállító és satu nélkül, bambusz munkalappal, 20×20G, Munkalap hossz: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923751 1250
GTIN	4062406086275
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott keréssel és 2 fix keréssel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene® emelő markolattal egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Hengerzárral zárható.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75

Ajtó magassága mm: 525

Satuház ajtómagassága mm: 675

Állítható magasságú polcok száma: 1

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Kerék anyaga	Tömörgumi
--------------	-----------

Adatlap

Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiók hasznos mélysége	500 mm
ComfortClose	nem
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fix kerék Ø	100 mm
Fiókok száma	1
Süllyeszthető	igen
Magasság	950 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Súly	123,9 kg
Ajtók száma	2
Munkalap hossza	1250 mm
Tolófogantyú	nem
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkalap felülete	olajozott
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Munkalap anyaga	Bambusz
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Ütköző	nem
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg

Adatlap

Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75