

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon nyitott, jobb oldalon 4 fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	921004 1500
GTIN	4062406086305
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

Rövidített nyitott ház az ergonomikus ülés érdekében.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Súly	132,6 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Magasság	850 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Sorozat	Ready-to-go
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókok száma	4
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Előrajzolás és fűrészelés Szerszámok száma 8	954895 8
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/2	950320 100/2
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
Reszelő készlet Szerszámok száma 6	952253 6
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/5	950320 150/5
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950300 75/2
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954295 5
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953521 10
Kiszerező szerszám Típus 1	950070 1
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 37	953828 37
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22	955071 22
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950320 75/1
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950300 75/1
Csillag-villáskulcs készlet Szerszámok száma 20	952505 20
Dugókulcs készlet 1/2 col Szerszámok száma 32	953821 32
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 39	953833 39
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/1	950320 100/1
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950320 75/2
Lágy PVC védőlap, átlátszó Szélesség 1500 mm	951951 1500
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 26	955081 26
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/4	950320 150/4
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/3	950320 100/3
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950300 75/3
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950320 75/3
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953522 10
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22	955072 22
Fogó készlet 8x20G Szerszámok száma 5	954306 5