

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	921041 1500
GTIN	4062406086329
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Ház ajtóval és egy polclappal.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkalap hossza	1500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Súly	135,3 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Magasság	850 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Sorozat	Ready-to-go
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókok száma	4
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950300 75/1
Előrajzolás és fűrészelés Szerszámok száma 8	954895 8
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950320 75/1
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/2	950320 100/2
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954295 5
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 39	953833 39
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/1	950320 100/1
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/4	950320 150/4
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/3	950320 100/3
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950300 75/2
Csillag-villáskulcs készlet Szerszámok száma 20	952505 20
Reszelő készlet Szerszámok száma 6	952253 6
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 37	953828 37
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Dugókulcs készlet 1/2 col Szerszámok száma 32	953821 32
Lágy PVC védőlap, átlátszó Szélesség 1500 mm	951951 1500

Kiszereelő szerszám Típus 1	950070 1
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950320 75/3
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22	955071 22
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 26	955081 26
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950320 75/2
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953521 10
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/5	950320 150/5
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950300 75/3
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20
Tisztító- és ápoló olaj készlet Típus 1	926403 1
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22	955072 22
Fogó készlet 8x20G Szerszámok száma 5	954306 5
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953522 10