

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon 5 fiók, középső rész nyitott, jobb oldalon 4 fiók, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	921217 2000
GTIN	4062406086466
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Középső rész rövidített nyitott házzal az ergonomikus ülés érdekében.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 100, 125, 150, 250

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Sorozat	Ready-to-go
Munkalap hossza	2000 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Súly	203,6 kg
Fiókok száma	9
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Alapszekrény szélessége	1900 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Magasság	950 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Alapszekrény mélysége	700 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Kiszerező szerszám Típus 1	950070 1
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927800 250
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150