

Garant GRIDLINE

**Munkapad, bal oldalon nyitott, jobb oldalon 4 fiók, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/DEmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	921401 1500/DE
GTIN	4062406086473
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Bekötési teljesítmény 250 V / 50 Hz, maximum 340 W. Csatlakozó vezeték hossza 1,5 m.

Rövidített nyitott ház az ergonomikus ülés érdekében.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

**Funkció:**

IP20: Védett Ø < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemmez kötelezően szükséges.

## Műszaki leírás

Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok száma	4
Súly	144,4 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Maximális löketerő	6000 N
Alapszekrény mélysége	700 mm
Sorozat	Ready-to-go
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Munkalap mélysége	750 mm
ComfortClose	nem
Munkalap hossza	1500 mm
Tápfeszültség	250 V
Emelési sebesség	9 mm/s
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Magasságállítás elve	elektromos
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
IP védettségi osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F

Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad

## Tartozék

Tisztító- és ápoló olaj készlet Típus 1	926403 1
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho ( 3-jegyű ) 003	950050 003