

Garant GRIDLINE

**Munkapad, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, bambusz munkalap, 20×20G,
Munkalap hossza: 1500/DEmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	921441 1500/DE
GTIN	4062406086503
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Bekötési teljesítmény 250 V / 50 Hz, maximum 340 W. Csatlakozó vezeték hossza 1,5 m.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

Műszaki leírás

Fokozatmentes magasságállítás	igen
Munkalap vastagsága	50 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Fiókok száma	4
ComfortClose	nem
Súly	154,1 kg
Magasságállítás elve	elektromos
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Tápfeszültség	250 V
Maximális löketerő	6000 N
Sorozat	Ready-to-go
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Emelési sebesség	9 mm/s
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Alapszekrény mélysége	700 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap hossza	1500 mm
IP védettségi osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F

Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Tisztító- és ápoló olaj készlet Típus 1	926403 1
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200