

Garant GRIDLINE

Munkapad, elektromosan állítható magasságú, bal oldalon 5 fiók, középső rész nyitott, jobb oldalon 4 fiók, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/DEmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	921607 2000/DE
GTIN	4062406086589
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. Fokozatmentes elektromos magasságállítással. Magasságállítással gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Bekötési teljesítmény 250 V / 50 Hz, maximum 340 W. Csatlakozó vezeték hossza 1,5 m.

Középső rész rövidített nyitott házzal az ergonomikus ülés érdekében.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Egymás melletti felállításkor a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Magasságállítás elve	elektromos
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Súly	211,2 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Emelési sebesség	9 mm/s
Fiókok száma	9
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Tápfeszültség	250 V
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Maximális löketerő	6000 N
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Munkalap hossza	2000 mm
Alapszekrény szélessége	1900 mm
Sorozat	Ready-to-go
ComfortClose	nem
IP védettségi osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V

Bemenet csatlakozó típus	F
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	350 kg
Magasságállítás kivitele	elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21