

Garant GRIDLINE

**Munkapad, elektromosan állítható magasságú, bal oldalon ajtó, középső rész nyitott, jobb oldalon 4 fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/DEmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	921564 2000/DE
GTIN	4062406086541
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. Fokozatmentes elektromos magasságállítással. Magasságállítással gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Bekötési teljesítmény 250 V / 50 Hz, maximum 340 W. Csatlakozó vezeték hossza 1,5 m.

Középső rész rövidített nyitott házzal az ergonomikus ülés érdekében.

Ház ajtóval és állítható magasságú polclappal.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

**Funkció:**

IP20: Védett  $\varnothing < 12$  mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

**Elhelyezés:**

Ajtó magassága (balra) mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Egymás melletti felállításkor a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

## Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Emelési sebesség	9 mm/s
Magasságállítás elve	elektromos
Alapszekrény szélessége	1900 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókok száma	4
Munkalap mélysége	750 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Súly	193,1 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Maximális löketerő	6000 N
Munkalap hossza	2000 mm
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Tápfeszültség	250 V
ComfortClose	nem
Sorozat	Ready-to-go
IP védettség osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus

Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	350 kg
Magasságállítás kivitele	elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

## Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho ( 3-jegyű ) 003	950050 003
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100