

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap,
Munkalap hossza: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922004 2000
GTIN	4062406086664
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrész keresztmerezítővel és magasságállítóhoz való felfogatással. A lábak műanyag talpai kíméletesek a padlóval. A merevítéshez 2 pár csomólemezzel.

Tartalom:

2 × lábrész, 2 × pár csomólemez, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Súly	73 kg
Sorozat	vario Basic

Magasság	850 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 2000 mm	926081 2000
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800