

Garant**Fúrótokmány hengeres szárral, Típus: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	341265 32
GTIN	4062406086633
Árucikk kategória	31B

Leírás**Kivitel:**

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **Karcsú felépítésű.**
- **Célirányos hűtőfolyadék továbbítás.**

Előny:

- **Nagyon rugalmasan használható a hengeres szárnak köszönhetően.**
- **Optimális rögzítő nyomatékok a szerszámnál.**

Tartalom:

Keresztmarkolatos Torx szorítókulccsal.

Műszaki leírás

Fúrófej hossza nyitva	81,9 mm
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Külső Ø	50 mm
Fúrótokmány hossz zárva	92 mm
Szárhossz	60 mm
Teljes hossz	141,9 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Körfutási pontosság	≤ 20 µm

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Termék fajtája	Fúrótokmány